

**Garant****List HSS šířka  $a_p = 3,1$  mm,  $\varnothing D$  / počet břitů Z: 80/5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218444 80/5
GTIN	4045197534187
Třída artiklu	21P

**Popis****Provedení:**

Vysoce výkonný systém dělicích fréz s variabilní možností sestavení z nákržku a **cenově výhodného ocelového listu** nebo nákržku a **vysoce precizního listu HSS, odolného vůči teplotám.**

**Použití:**

Pro frézování drážek a dělení. Pro vysokou přesnost opakování při sériové výrobě použijte přednostně list HSS.

**Pozor:**

Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

**Upozornění:**

Kotoučové / dělicí frézy lze opatřit do  $\varnothing D = 200$  mm.  
Náhradní listy HSS je možné objednat jako příslušenství.

**Technický popis**

$\varnothing$ břitu $D_c$	80 mm
Sada upevňovacích šroubů	219985

Vhodná vyměnitelná břitová destička	XC.. 1125
Počet břitů Z	5
Provedení stopky	s otvorem
Řezný materiál	HSS
Druh produktu	Kotoučová fréza

---

### Příslušenství

Sada upevňovacích šroubů 10dílná	219985
----------------------------------	--------