

Garant**List HSS šířka $a_p = 3,1$ mm, $\varnothing D$ / počet břitů Z: 125/10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218444 125/10
GTIN	4045197534200
Třída artiklu	21P

Popis**Provedení:**

Vysoce výkonný systém dělicích fréz s variabilní možností sestavení z nákržku a **cenově výhodného ocelového listu** nebo nákržku a **vysoce precizního listu HSS, odolného vůči teplotám.**

Použití:

Pro frézování drážek a dělení. Pro vysokou přesnost opakování při sériové výrobě použijte přednostně list HSS.

Pozor:

Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

Upozornění:

Kotoučové / dělicí frézy lze opatřit do $\varnothing D = 200$ mm.
Náhradní listy HSS je možné objednat jako příslušenství.

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	XC.. 1125
Sada upevňovacích šroubů	219985

Ø břitu D _c	125 mm
Počet břitů Z	10
Provedení stopky	s otvorem
Řezný materiál	HSS
Druh produktu	Kotoučová fréza

Příslušenství

Sada upevňovacích šroubů 10dílná	219985
----------------------------------	--------