

**Garant****Kotoučová fréza s nákrůžkem šířka  $a_p = 4$  mm,  $\varnothing D$ : 125mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218560 125
GTIN	4045197647559
Třída artiklu	210

**Popis****Provedení:**

Kotoučová fréza z robustní speciální oceli pro snížení vibrací.

**Použití:**

K frézování drážek i štěrbin. Použitelné pro rovné či nerovné základy drážek.

**Náhradní díl:**

Č. 219948 (TX9; 2,0 Nm).

**Upozornění:**

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 2,2 s čepelí č. 674252 vel. IP9.

Kotoučové frézy lze opatřit do  $\varnothing D = 200$  mm.

**Technický popis**

Efektivní počet břitů $Z_{eff}$	6
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SNHX
$\varnothing$ břitu $D_c$	125 mm
Upínací otvor $\varnothing$	40 mm
$\varnothing$ límce $d_1$	70 mm

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	50 mm
Maximální hloubka zářezu $a_{e \text{ max}}$	23,7 mm
Počet vyměnitelných břitových destiček	12
Provedení stopky	s otvorem
Vnitřní chlazení	ne
Výměna nástroje	PowerCard
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SN.. 1102
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Druh produktu	Kotoučová fréza

## Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10-dílná	219948