

Yale

Ocelový naviják SJ, Nosnost: 5t



Údaje o objednávkce

Artikové číslo	086040 5
GTIN	4025092079884
Třída artiklu	08Y

Popis

Provedení:

Závitový ozubený hřeben se zvedacím pouzdrem.

Samostatná zátěžová tlaková brzda drží bezpečně náklad v určené výšce.

Ocelový naviják typ SJ s řehťakovou klikou podle bezpečnostních předpisů.

Norma:

DIN 7355

Technický popis

Hmotnost	27 kg
Výška zdvihu	1080 mm
Konstrukční výška	730 mm
Nosnost	5000 kg
Druh produktu	Zvedák vozíku / strojní zvedák

