

HEDI

Umělohmotný kabelový buben, Typ: 50R



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081125 50R
GTIN	4003644013449
Třída artiklu	08B

Popis

Provedení:

Kabelové bubny Hedi® znamenají špičkovou kvalitu „Made in Germany“ a dlouhou životnost. Speciálně koncipované těleso bubny zajišťuje optimální vedení kabelu. Vestavěný rotační stop spínač zabraňuje nechtěné rotaci bubny. Všechny kabelové bubny jsou vybaveny ochrannými tepelnými spínači. Se samozavíracími víčky. Pro **krátkodobé** venkovní použití. Odpovídá DGUV I 203-005 (dříve BGI 600).

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing < 12$ mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

IP44: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing > 1$ mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Ochranná třída IP: IP 44

Jmenovitý výkon odvinutý: 3500 (16 A) W

Třída kabelu: H05RR-F

Konstrukce kabelu: 3G1,5

Materiál kabelu: guma

Délka kabelu: 50 m

Počet zásuvek: 3

Technický popis

Délka kabelu	50 m
Třída kabelu	H05RR-F
Síťové napětí	250 V
Jmenovitý výkon odvinutý	3500 (16 A) W
Konstrukce kabelu	3G1,5
Materiál kabelu	guma
Typ	50R
Ochranná třída IP	IP 44
Počet zásuvek	3
Materiál pouzdra	plast
Zdroj energie	Síťový provoz
Diagnostický systém k dispozici	ano
Druh produktu	Kabelový buben