

Garant**Kotoučová fréza s nákrůžkem šířka $a_p = 5$ mm, $\varnothing D$: 50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218562 50
GTIN	4045197462411
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Kotoučová fréza z robustní speciální oceli pro snížení vibrací.

Použití:

K frézování drážek i štěrbin. Použitelné pro rovné či nerovné základy drážek.

Náhradní díl:

Č. 219949 (TX9; 2,0 Nm).

Upozornění:

Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. 211750 vel. 2,2 s čepelí č. 674252 vel. IP9.

Kotoučové frézy lze opatřit do $\varnothing D = 200$ mm.

Technický popis

\varnothing břitu D_c	50 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SNHX
Efektivní počet břitů Z_{eff}	2
Maximální hloubka zářezu $a_{e\ max}$	8,5 mm
Délka límce L_1	15 mm

Ø límce d ₁	32 mm
Celková délka L _{celk.}	50 mm
Upínací otvor Ø	16 mm
Počet vyměnitelných břitových destiček	4
Provedení stopky	s otvorem
Vnitřní chlazení	ne
Výměna nástroje	PowerCard
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SN.. 1103
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Druh produktu	Kotoučová fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10-dílná	219949
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2