

## HEDI

### Závěsný rozvaděč energií pro F, B, PL, CZ, Typ: 250



#### Údaje o objednávce

Artikové číslo	081143 250
GTIN	4003644015788
Třída artiklu	08B

#### Popis

##### Provedení:

Výstupní zásuvky se samozavíracími víčky.

Kompaktní závěsný rozvaděč energií s robustním pouzdem zesíleným tvrdou pryží, pro rozvody napětí, resp. stlačeného vzduchu, které šetří místo a zajišťují pořádek.

Se zásuvkou pro **země F, B, PL a CZ.**

- **Snadné připojení kabelu s odlehčením tahu.**
- **Závěsné oko a masivní hák na nástroje.**
- **S ochranou proti stříkající vodě IPX4.**

##### Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s  $\varnothing < 12$  mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

IP44: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vnikání cizích těles s  $\varnothing > 1$  mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

##### Upozornění:

Závěsný rozvaděč energií s ethernetovou přípojkou na poptávku.

#### Technický popis

Jmenovitý výkon	3,5 kW
-----------------	--------

Vhodné pro země	F; B; PL; CZ
Hloubka	212 mm
Šířka	227 mm
Výška	305 mm
Typ	250
Počet zásuvek 250 V	6
Ochranná třída IP	IP 44
Zdroj energie	Síťový provoz
Vstup typu zástrčky	E
Druh produktu	Rozvaděče energií