

Garant
TK kónický upínač krátký, válcová stopka, Pro Ø řezné hlavy D: 10mm

Údaje o objednávce

Artikové číslo	210569 10
GTIN	4045197557858
Třída artiklu	21Z

Popis
Provedení:

Přesně broušený upínač pro šroubovací hlavy GARANT TopCut. **Systém přesné obvodové házivosti $\leq 10 \mu\text{m}$** díky kuželové a rovinné upínací ploše.

Bez upínací plochy (pro obrábění HSC). **Tolerance = h6.**

Upozornění:

Maximální hloubka frézování = $L_1 + l$; l = viz rozměry šroubovacích hlav: č. 210050 – 210410.

Upínací klíč = č. 219987.

Vložka pro momentový klíč = č. 219986.

Při dlouhých vyloženíh nástrojů redukuje technologická data.

Technický popis

Užitná délka L_1	48 mm
Ø stopky D_s h6	16 mm
Pro Ø řezné hlavy D	10 mm
Vnější Ø d_1	9,8 mm
Doporučený utahovací moment	5 Nm
Celková délka L	100 mm
Řada	TopCut
Upnutí	válcová stopka
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Upínač pro frézy se závitem

