

Yale

Strojní zvedák se zvedací čelistí YAM, Nosnost: 15t



Údaje o objednávce

Artikové číslo	086046 15
GTIN	4025092338851
Třída artiklu	08Y

Popis

Provedení:

Strojní zvedák s kompaktními rozměry, břemeno lze zvedat pomocí zvedací čelisti, nebo pomocí hlavy. Vysoká stabilita, páka čerpadla je otočná o 270° (nikoli vel. 2).

Použití:

Zvedání, vyrovnávání a přemísťování strojů nebo podobných břemen i pro všeobecné opravy a montáže.

Technický popis

Automatický zpětný chod pružiny	ne
Výška	344 mm
Výška zdvihu	140 mm
Šířka ozubu	110 mm
Minimální výška nasazení	33 mm
Hmotnost	53 kg

Délka	321 mm
Délka ozubu	60 mm
Šířka	258 mm
Maximální nosnost	15 t
Druh produktu	Hydraulický strojní zvedák