

**Garant**

**Rohová fréza GARANT Softcut® 90° MTC, stopka Weldon, Ø D / počet břitů Z:  
18/2mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215560 18/2
GTIN	4045197408914
Třída artiklu	210

**Popis****Provedení:**

Přesná rohová fréza s nepravidelným dělením zubů pro klidný chod, max. přesnost a řezný výkon. **Nová generace** vysokovýkonných rohových fréz s vyměnitelnými destičkami **s geometrií pro snížení řezné síly pro použití MTC v nestabilních podmínkách** nebo pro **vřetena s nízkým hnacím výkonem**.

**Použití:**

Pro rohové frézování s velkými hloubkami i do plného. Univerzální použití u všech ocelových materiálů i u nerezových ocelí a ocelí odolných vůči kyselinám.

**Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

**Upozornění:**

Při použití vyměnitelných destiček s větším rádiusem než 2 mm je nutno upravit uložení destiček. Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

**Technický popis**

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	90 mm
Ø břitu $D_c$	18 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.. 1335..
Délka vyložení $L_1$	40 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Ø stopky $D_s$ h6	20 mm

Počet břitů Z	2
Délka šikmého zanořování L pro $\alpha_{\max}$	12,5 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	34 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	33 mm
Vrtací kruhové frézování $a_p$	1,7 mm
Úhel šikmého zanořování $\alpha_{\max}$	1,38 stupeň
Řada	Softcut®
$\varnothing D_3$	15 mm
Provedení stopky	stopka Weldon
Úhel nastavení $\kappa$	90 stupeň
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Rohové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

## Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219826