

Garant**Vyměnitelný břit HiPer-Drill m7, HB7530, Ø D: 13,3 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	231640 13,3
GTIN	4045197659316
Třída artiklu	21M

Popis**Provedení:**

Prizmaticky broušená vrtací hlava pro přesné polohování a stabilní uložení.
Přesnost obvodové házivosti se smontovaném stavu 20 µm. Pro otvory do přesnosti IT9.

Upozornění:

Další rozměry k dodání na poptávku. Řezná data platí pro základní prvek 5xD.

Pilotní otvory provádějte jen s řezným nástavcem stejného typu.

Vrcholový úhel: 135 stupeň

Pro základní prvek Ø D: 13 mm

Posuv f v oceli < 900 N/mm²: 0,2 mm/ot,

Technický popis

Ø D	13,3 mm
Pro základní prvek Ø D	13 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,2 mm/ot,
Počet výměn/řezání	1

Druh	HB7530
Řezný materiál	TK
Vrcholový úhel	135 stupeň
Počet břitů Z	2
Druh produktu	Obráběcí vložka pro vrtání

Příslušenství

Šroub Torx Plus® Pohon 7IP	231999 7IP
----------------------------	------------