

Prodlužovací vedení, 250 V, Typ: 15B



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081182 15B
GTIN	4003644002290
Třída artiklu	08B

Popis

Provedení:

Schváleno pro použití v exteriérech a vlhkých prostorech (IP44). Pro použití v náročných podmínkách, odolný vůči olejům a působení kyselin, s hladkým povrchem odolným vůči opotřebení.

Vysoce ohebný pancéřový kabel PU H07BQ-F 3G1,5.

Funkce:

IP44: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing > 1$ mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Technický popis

Konstrukce kabelu	3G1,5
Materiál kabelu	pancéřový kabel
Typ	15B
Třída kabelu	H07BQ-F
Délka kabelu	15 m
Ochranná třída IP	IP 44
Zdroj energie	Síťový provoz
Vstup typu zástrčky	F

Atribut názvu produktu	250 V
Síťové napětí	250 V
Druh produktu	Prodlužovací kabel

Příslušenství

System pro zavěšování kabelů CableFix Typ L	081191 L
System pro zavěšování kabelů CableFix Typ S	081191 S
System pro zavěšování kabelů CableFix Typ XL	081191 XL