

Garant**Rohová fréza GARANT Softcut® 90°, s otvorem, Ø D / Zef: 50/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	215579 50/4
GTIN	4045197455338
Třída artiklu	210

Popis**Provedení:**

Přesná rohová fréza s nepravidelným dělením zubů pro klidný chod, max. přesnost a řezný výkon. **Nová generace** vysokovýkonných rohových fréz s vyměnitelnými destičkami **s geometrií pro snížení řezné síly pro použití MTC v nestabilních podmínkách** nebo pro **vřetena s nízkým hnacím výkonem**.

Použití:

Pro rohové frézování s velkými hloubkami i do plného. Univerzální použití u všech ocelových materiálů i u nerezových ocelí a ocelí odolných vůči kyselinám.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Upozornění:

Při použití vyměnitelných destiček s větším rádiusem než 2 mm je nutno upravit uložení destiček. Použijte momentový šroubovák GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepelí č. **674252 vel. 8IP**.

Nepoužívejte k šikmému a cirkulárnímu zanořování!

Při použití vyměnitelných destiček s větším rádiusem než 2 mm je nutno upravit uložení destiček.

Technický popis

Upínací otvor Ø	22 mm
Celková délka L _{celk.}	55 mm

Vhodná vyměnitelná břitová destička	AP.. 1335..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	39,5 mm
Ø břitu D_c	50 mm
Efektivní počet břitů Z_{eff}	4
Řada	Softcut®
Počet vyměnitelných břitových destiček	16
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Rohové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	MTC
Výměna nástroje	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Momentový šroubovák, pevně nastavený Nastavený utahovací moment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit pro šrouby Torx Plus®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná	219826