

# Yale

## Náhradní hydraulická hadice HHC, Délka: 1 m



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	086080 1
GTIN	4025092155687
Třída artiklu	08Y

### Popis

#### Provedení:

Se spojovou zástrčkou č. 086085 vel. M1 (strana válce) a šroubovacím závitem 3/8 NPT (strana čerpadla). Vnější Ø 14 mm; vnitřní Ø 6,3 mm (jmenovitá šířka); přetlak 2800 bar; minimální poloměr ohybu R = 100 mm.

Všechny vestavné a přídatné díly odpovídají **metrickým normám**, což podstatně usnadňuje instalační a servisní práce i pořizování náhradních dílů. **100 % kompatibilita** se všemi hydraulickými systémy 700 barů.

#### Upozornění:

**Uzavřené systémy jsou z výroby smontovány, naplněny a odvzdušněny.**

### Technický popis

Délka	1 m
Druh produktu	Hydraulické příslušenství