

**SYHU 0704ADN-P, IC28, Typ: ALU****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	222510 ALU
GTIN	7291075311822
Třída artiklu	19A

Popis**Provedení:**

Oboustranná vyměnitelná břitová destička s 8 řeznými hranami. Velká zarovnávací fazetka pro vysoké jakosti povrchu. Pozitivní úhel čela pro optimální lámání třísek.

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$.

Technický popis

Tloušťka destičky E	4,76 mm
Posuv f_z na zub	0,25 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Řada	DOVEIQMILL
Geometrie	ADN-P
Označení výrobce	IQ845 SYHU 0704ADN-P IC28
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SYHU 0704ADN-P

Typ	IC28
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	500 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	480 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	400 m/min	N
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		