

**Rohová fréza HELI3MILL, s otvorem, Ø DC / počet břitů Z: 63/6Smm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	226490 63/6S
GTIN	7291075313291
Třída artiklu	19D

Popis**Provedení:**

Procesně bezpečný rohový frézovací systém pro široké spektrum použití. Provedení ve dvou systémových velikostech s délkami řezných hran v 10 a 15 mm. Optimálně podepřené vyměnitelné břitové destičky Trigon v usazení zaručují skutečná 90° ramena. Ideální pro vrtací cirkulární frézování a šikmé zanořování.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Technický popis

Vrtací kruhové frézování a_p	3,8 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	121 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	625,39 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\max}$	125 mm
$\varnothing D_3$	58,6 mm
Počet břitů Z	6

Ø břitu D_c	63 mm
Celková délka $L_{celk.}$	45 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	1,2 stupeň
Řada	HELI3MILL
Upínací otvor \emptyset	27 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	TD..1505..
Označení výrobce	HM390 FTD D063-6-27-15
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	šikmé zanořování
Použití frézy	Kruhové frézování
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 10dílná Typ 2	229696 2
--	----------