

**Rovinná / rohová fréza NEODO, Válcová stopka, Ø DC / počet břitů Z: 32/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	225750 32/4
GTIN	7291075481624
Třída artiklu	19D

**Popis****Provedení:**

Vysoce efektivní frézovací systém pro rovinné frézování a frézování 90° ramen. K hrubování a předběžnému dokončování zejména ocelových a litinových materiálů. Cenově výhodné díky 8 břitům na každé vyměnitelné břitové destičce. Extrémně stabilní uložení vyměnitelných destiček v rybinovitém lůžku destiček.

**Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229696 3** (IP9, 2,0 Nm).

**Technický popis**

Ø stopky D <sub>s</sub> h6	32 mm
Ø břitu D <sub>c</sub>	32 mm
Řada	NEODO
Délka vyložení L <sub>1</sub>	45 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SZ.U0804..
Celková délka L <sub>celk.</sub>	130 mm
Počet břitů Z	4
Maximální hloubka řezu a <sub>p max</sub>	5 mm
Označení výrobce	S890 ESZ D32-4-C32-R08
Provedení stopky	Válcová stopka

Úhel nastavení k	90 stupeň
Použití frézy	Kruhové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

---

### Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná Typ 3	229696 3
---	----------