

**Rovinná / rohová fréza NEODO, s otvorem, Ø DC / počet břitů Z: 100/10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	225760 100/10
GTIN	7291075440140
Třída artiklu	19D

Popis**Provedení:**

Vysoce efektivní frézovací systém pro rovinné frézování a frézování 90° ramen. K hrubování a předběžnému dokončování zejména ocelových a litinových materiálů. Cenově výhodné díky 8 břitům na každé vyměnitelné břitové destičce. Extrémně stabilní uložení vyměnitelných destiček v rybinovitém lůžku destiček.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229696 3** (IP9, 2,0 Nm).

Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	50 mm
Počet břitů Z	10
Řada	NEODO
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SZ.U0804..
Ø břitu D_c	100 mm
Upínací otvor Ø	32 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	5 mm

Označení výrobce	S890 FSZ D100-10-32-R08
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Kruhové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná Typ 3	229696 3
---	----------