



Fréza pro vysoké posuvy LOGIQ4FEED, se závitem, Ø DC / počet břitů Z: 25/4



Údaje o objednávce

Artikové číslo	221104 25/4
GTIN	7291075393316
Třída artiklu	19D

Popis

Provedení:

Inovativní frézovací systém s vysokým posuvem pro efektivní hrubování – zejména pro obrábění hlubokých dutin, např. ve výrobě nástrojů a forem a také v leteckém a kosmonautickém průmyslu. Do sebe otočená vyměnitelná břitová destička má vedlejší břit, který zaručuje vyšší obráběcí výkon při šikmém ponoření.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229695 2** (TX7, 0,9 Nm).

Technický popis

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	30 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{min}}$	42,6 mm
Upínací závit M	M12
Počet břitů Z	4
$\varnothing D_3$	17,6 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	1,8 stupeň
Řada	LOGIQ4FEED
\varnothing břítu D_c	25 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\text{max}}$	49 mm

Vrtací kruhové frézování a_p	0,8 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	28,64 mm
Vnitřní chlazení	ano
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XNMU040310..
Označení výrobce	FFX4 ED25/.98-4-M12-04
Provedení stopky	se závitem
Použití frézy	Kruhové frézování
Použití frézy	Šikmé zanořování
Použití frézy	Kruhové frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 5dílná Typ 2	229695 2
---	----------