

**Kotoučová fréza HELISLOT s přírubou, Ø DC / Zef: 100/10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227712 100/10
GTIN	7291075311235
Třída artiklu	19D

**Popis****Provedení:**

Hospodárné obrábění drážek a T-drážek. Různé šířky drážek pouze s jednou velikostí vyměnitelné destičky díky koncepci usazení destičky s předsazenými zuby. Kvadratické vyměnitelné destičky s pozitivním úhlem čela pro efektivní a šetrné obrábění. Vysoká procesní spolehlivost díky optimalizovanému podepření destičky v usazení.

**Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

**Technický popis**

Délka límce $L_1$	26,5 mm
Počet vyměnitelných břitových destiček	10
Maximální hloubka zářezu $a_{e \max}$	26 mm
Řada	HELISLOT
Ø břitu $D_c$	100 mm
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	40 mm

Efektivní počet břitů $Z_{\text{eff}}$	10
Upínací otvor $\emptyset$	27 mm
Šířka drážky $a_p$	14 mm
Označení výrobce	FDN D100-14-27-XN13
Provedení stopky	s otvorem
Druh produktu	Kotoučová fréza

## Příslušenství

Upínací šroub Typ 1	229697 1
---------------------	----------