

**Rovinná / rohová fréza NEODO, s otvorem, Ø DC / počet břitů Z: 125/18mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	225760 125/18
GTIN	7291075440171
Třída artiklu	19D

**Popis****Provedení:**

Vysoce efektivní frézovací systém pro rovinné frézování a frézování 90° ramen. K hrubování a předběžnému dokončování zejména ocelových a litinových materiálů. Cenově výhodné díky 8 břitům na každé vyměnitelné břitové destičce. Extrémně stabilní uložení vyměnitelných destiček v rybinovitém lůžku destiček.

**Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229696 3** (IP9, 2,0 Nm).

**Technický popis**

Vhodná vyměnitelná břitová destička	SZ.U0804..
Ø břitu $D_c$	125 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	5 mm
Upínací otvor Ø	40 mm
Počet břitů Z	18
Celková délka $L_{celk.}$	50 mm
Řada	NEODO

Označení výrobce	S890 FSZ D125-18-40-R08
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Kruhové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná Typ 3	229696 3
---	----------