

**Kotoučová fréza HELISLOT s přírubou, Ø DC / Zef: 125/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227712 125/12
GTIN	7291075311228
Třída artiklu	19D

**Popis****Provedení:**

Hospodárné obrábění drážek a T-drážek. Různé šířky drážek pouze s jednou velikostí vyměnitelné destičky díky koncepci usazení destičky s předsazenými zuby. Kvadratické vyměnitelné destičky s pozitivním úhlem čela pro efektivní a šetrné obrábění. Vysoká procesní spolehlivost díky optimalizovanému podepření destičky v usazení.

**Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

**Technický popis**

Upínací otvor Ø	32 mm
Efektivní počet břitů $Z_{eff}$	12
Počet vyměnitelných břitových destiček	12
Maximální hloubka zářezu $a_{e\ max}$	33 mm
Celková délka $L_{celk.}$	45 mm
Řada	HELISLOT

Délka límce $L_1$	30,5 mm
Ø břitu $D_c$	125 mm
Šířka drážky $a_p$	14 mm
Označení výrobce	FDN D125-14-32-XN13
Provedení stopky	s otvorem
Druh produktu	Kotoučová fréza

## Příslušenství

Upínací šroub Typ 1	229697 1
---------------------	----------