


**Rohová fréza HELISLOT, s otvorem, Ø DC / Zef: 63/3mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227716 63/3
GTIN	7291075377743
Třída artiklu	19D

Popis**Provedení:**

Hospodárné obrábění drážek a T-drážek. Různé šířky drážek pouze s jednou velikostí vyměnitelné destičky díky koncepci usazení destičky s přesazenými zuby. Kvadratické vyměnitelné destičky s pozitivním úhlem čela pro efektivní a šetrné obrábění. Vysoká procesní spolehlivost díky optimalizovanému podepření destičky v usazení.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	XNMU130608
Celková délka $L_{celk.}$	80 mm
Řada	HELISLOT
Počet vyměnitelných břitových destiček	18
Maximální hloubka řezu $a_{p max}$	69 mm
Efektivní počet břitů Z_{eff}	3
Ø břitu D_c	63 mm

Upínací otvor Ø	27 mm
Označení výrobce	SM D063-69-3-27R XN13
Provedení stopky	s otvorem
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Upínací šroub Typ 1	229697 1
---------------------	----------