

**Rohová fréza HELISLOT, s otvorem, Ø DC / Zef: 80/5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227716 80/5
GTIN	7291075377750
Třída artiklu	19D

**Popis****Provedení:**

Hospodárné obrábění drážek a T-drážek. Různé šířky drážek pouze s jednou velikostí vyměnitelné destičky díky koncepci usazení destičky s přesazenými zuby. Kvadratické vyměnitelné destičky s pozitivním úhlem čela pro efektivní a šetrné obrábění. Vysoká procesní spolehlivost díky optimalizovanému podepření destičky v usazení.

**Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

**Technický popis**

Maximální hloubka řezu $a_{p \max}$	69 mm
Efektivní počet břitů $Z_{\text{eff}}$	5
Počet vyměnitelných břitových destiček	30
Ø břitu $D_c$	80 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XNMU130608
Řada	HELISLOT
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	85 mm

Upínací otvor Ø	32 mm
Označení výrobce	SM D080-69-5-32R XN13
Provedení stopky	s otvorem
Druh produktu	Rohová fréza

---

### Příslušenství

Upínací šroub Typ 1	229697 1
---------------------	----------