

**Rovinná / rohová fréza NEODO, s otvorem, Ø DC / počet břitů Z: 63/10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	225760 63/10
GTIN	7291075440065
Třída artiklu	19D

Popis**Provedení:**

Vysoce efektivní frézovací systém pro rovinné frézování a frézování 90° ramen. K hrubování a předběžnému dokončování zejména ocelových a litinových materiálů. Cenově výhodné díky 8 břitům na každé vyměnitelné břitové destičce. Extrémně stabilní uložení vyměnitelných destiček v rybinovitém lůžku destiček.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229696 3** (IP9, 2,0 Nm).

Technický popis

Vhodná vyměnitelná břitová destička	SZ.U0804..
Počet břitů Z	10
Celková délka $L_{celk.}$	40 mm
Upínací otvor Ø	22 mm
Maximální hloubka řezu $a_{p max}$	5 mm
Řada	NEODO
Ø břitu D_c	63 mm

Označení výrobce	S890 FSZ D063-10-22-R08
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Kruhové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná Typ 3	229696 3
---------------------------------------------------	----------