

**Rovinná / rohová fréza NEODO, s otvorem,  $\varnothing$  DC / počet břitů Z: 80/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	225760 80/12
GTIN	7291075440133
Třída artiklu	19D

**Popis****Provedení:**

Vysoce efektivní frézovací systém pro rovinné frézování a frézování 90° ramen. K hrubování a předběžnému dokončování zejména ocelových a litinových materiálů. Cenově výhodné díky 8 břitům na každé vyměnitelné břitové destičce. Extrémně stabilní uložení vyměnitelných destiček v rybinovitém lůžku destiček.

**Náhradní díl:**

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229696 3** (IP9, 2,0 Nm).

**Technický popis**

Řada	NEODO
Vhodná vyměnitelná břitová destička	SZ.U0804..
$\varnothing$ břitu $D_c$	80 mm
Celková délka $L_{celk.}$	50 mm
Počet břitů Z	12
Maximální hloubka řezu $a_{p,max}$	5 mm
Upínací otvor $\varnothing$	27 mm

Označení výrobce	S890 FSZ D080-12-27-R08
Provedení stopky	s otvorem
Úhel nastavení κ	90 stupeň
Použití frézy	Kruhové frézování
Dělení břitů	nestejně
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Rohová fréza

---

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky10dílná Typ 3	229696 3
---	----------