




## Kotoučová fréza HELISLOT s přírubou, Ø DC / Zef: 80/10mm



### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 227720 80/10  |
| GTIN           | 7291075430851 |
| Třída artiklu  | 19D           |

### Popis

#### Provedení:

Hospodárné obrábění drážek a T-drážek. Různé šířky drážek pouze s jednou velikostí vyměnitelné destičky díky koncepci usazení destičky s předsazenými zuby. Kvadratické vyměnitelné destičky s pozitivním úhlem čela pro efektivní a šetrné obrábění. Vysoká procesní spolehlivost díky optimalizovanému podepření destičky v usazení.

#### Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

### Technický popis

|  |          |
|--|----------|
| Efektivní počet břitů $Z_{eff}$        | 10       |
| Celková délka $L_{celk.}$              | 40 mm    |
| Počet vyměnitelných břitových destiček | 10       |
| Řada                                   | HELISLOT |
| Ø břitu $D_c$                          | 80 mm    |
| Maximální hloubka zářezu $a_{e max}$   | 22,5 mm  |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Délka límce L <sub>1</sub>  | 27 mm               |
| Upínací otvor Ø             | 22 mm               |
| Šířka drážky a <sub>p</sub> | 10 mm               |
| Označení výrobce            | FDN D080-10-22-XN09 |
| Provedení stopky            | s otvorem           |
| Druh produktu               | Kotoučová fréza     |

## Příslušenství

|   |          |
|---|----------|
| Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 5dílná Typ 3 | 229695 3 |
|---|----------|