

**Kotoučová fréza HELISLOT bez příruby, Ø DC / Zef: 125/14mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227722 125/14
GTIN	7291075430790
Třída artiklu	19D

Popis**Provedení:**

Hospodárné obrábění drážek a T-drážek. Různé šířky drážek pouze s jednou velikostí vyměnitelné destičky díky koncepci usazení destičky s předsazenými zuby. Kvadratické vyměnitelné destičky s pozitivním úhlem čela pro efektivní a šetrné obrábění. Vysoká procesní spolehlivost díky optimalizovanému podepření destičky v usazení.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Technický popis

Počet vyměnitelných břitových destiček	14
Upínací otvor Ø	40 mm
Řada	HELISLOT
Ø břitu D_c	125 mm
Celková délka $L_{celk.}$	14 mm
Maximální hloubka zářezu $a_{e\ max}$	34 mm

Efektivní počet břitů Z_{eff}	14
Šířka drážky a_p	10 mm
Označení výrobce	SDN D125-10-40-XN09
Provedení stopky	s otvorem
Druh produktu	Kotoučová fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 5dílná Typ 3	229695 3
---	----------