

**Kotoučová fréza HELISLOT bez přírubby, Ø DC / Zef: 160/18mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227722 160/18
GTIN	7291075430806
Třída artiklu	19D

Popis**Provedení:**

Hospodárné obrábění drážek a T-drážek. Různé šířky drážek pouze s jednou velikostí vyměnitelné destičky díky koncepci usazení destičky s předsazenými zuby. Kvadratické vyměnitelné destičky s pozitivním úhlem čela pro efektivní a šetrné obrábění. Vysoká procesní spolehlivost díky optimalizovanému podepření destičky v usazení.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Technický popis

Efektivní počet břitů Z_{eff}	18
Počet vyměnitelných břitových destiček	18
Upínací otvor Ø	40 mm
Řada	HELISLOT
Celková délka $L_{celk.}$	14 mm
Maximální hloubka zářezu $a_{e max}$	51 mm

Ø břitu D _c	160 mm
Šířka drážky a _p	10 mm
Označení výrobce	SDN D160-10-40-XN09
Provedení stopky	s otvorem
Druh produktu	Kotoučová fréza

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 5dílná Typ 3	229695 3
---	----------