

**XNMU 090408-PNTN, IC5400, Typ: ST900****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227782 ST900
GTIN	7291075426908
Třída artiklu	19A

Popis**Provedení:**

Vyměnitelná břitová destička s 8 šroubovicovými řeznými hranami. Velmi robustní provedení, mimořádná tloušťka destičky. Vysoká procesní spolehlivost díky pozitivní montážní poloze v usazení destičky. Vynikající kontrola a odvod třísek.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro a_e max

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Řada	HELISLOT
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XNMU 090408-PNTN
Rohový rádius	0,8 mm
Posuv f_z	0,15 mm
Typ	ST900
Geometrie	PNTN

Označení výrobce	XNMMU 090408-PNTN IC5400
Typ	IC5400
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	300 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	260 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	220 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	200 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	170 m/min	P
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		