

**Kotoučová fréza HELISLOT bez příruby, Ø DC / Zef: 100/10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227714 100/10
GTIN	7291075335569
Třída artiklu	19D

Popis**Provedení:**

Hospodárné obrábění drážek a T-drážek. Různé šířky drážek pouze s jednou velikostí vyměnitelné destičky díky koncepci usazení destičky s předsazenými zuby. Kvadratické vyměnitelné destičky s pozitivním úhlem čela pro efektivní a šetrné obrábění. Vysoká procesní spolehlivost díky optimalizovanému podepření destičky v usazení.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Technický popis

Ø břitu D_c	100 mm
Šířka drážky a_p	14 mm
Maximální hloubka zářezu $a_{e\ max}$	23 mm
Efektivní počet břitů Z_{eff}	10
Počet vyměnitelných břitových destiček	10
Upínací otvor Ø	32 mm

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	18 mm
Řada	HELISLOT
Označení výrobce	SDN D100-14-32-XN13
Provedení stopky	s otvorem
Druh produktu	Kotoučová fréza

Příslušenství

Upínací šroub Typ 1	229697 1
---------------------	----------