

**Kotoučová fréza HELISLOT bez příruby, Ø DC / Zef: 125/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227714 125/12
GTIN	7291075335576
Třída artiklu	19D

Popis**Provedení:**

Hospodárné obrábění drážek a T-drážek. Různé šířky drážek pouze s jednou velikostí vyměnitelné destičky díky koncepci usazení destičky s předsazenými zuby. Kvadratické vyměnitelné destičky s pozitivním úhlem čela pro efektivní a šetrné obrábění. Vysoká procesní spolehlivost díky optimalizovanému podepření destičky v usazení.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Technický popis

Šířka drážky a_p	14 mm
Ø břitu D_c	125 mm
Maximální hloubka zářezu $a_{e\ max}$	33 mm
Upínací otvor Ø	40 mm
Řada	HELISLOT
Počet vyměnitelných břitových destiček	12

Celková délka $L_{\text{celk.}}$	18 mm
Efektivní počet břitů Z_{eff}	12
Označení výrobce	SDN D125-14-40-XN13
Provedení stopky	s otvorem
Druh produktu	Kotoučová fréza

Příslušenství

Upínací šroub Typ 1	229697 1
---------------------	----------