

**Fréza pro vysoké posuvy LOGIQ4FEED, s otvorem, \varnothing DC/ počet břitů Z: 42/6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	221106 42/6
GTIN	7291075393385
Třída artiklu	19D

Popis**Provedení:**

Inovativní frézovací systém s vysokým posuvem pro efektivní hrubování – zejména pro obrábění hlubokých dutin, např. ve výrobě nástrojů a forem a také v leteckém a kosmonautickém průmyslu. Do sebe otočená vyměnitelná břitová destička má vedlejší břit, který zaručuje vyšší obráběcí výkon při šikmém ponoření.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229695 2** (TX7, 0,9 Nm).

Technický popis

Upínací otvor \varnothing	16 mm
\varnothing břitu D_c	42 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{max}$	83 mm
Délka šikmého zanořování L pro α_{max}	64,45 mm
Řada	LOGIQ4FEED
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XNMU040310..
Celková délka $L_{celk.}$	40 mm

Posuv Fz Helix	0,8
Počet břitů Z	6
Úhel šikmého zanořování α_{\max}	0,8 stupeň
Vrtací kruhové frézování a_p	0,8 mm
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	76,6 mm
$\varnothing D_3$	34,6 mm
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	17 stupeň
Označení výrobce	FFX4 FD042-6-16-04
Provedení stopky	s otvorem
Použití frézy	šikmé zanořování
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací frézy

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 5dílná Typ 2	229695 2
---	----------