

**Fréza pro vysoké posuvy LOGIQ4FEED, s otvorem, Ø DC/ počet břitů Z: 52/7****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	221106 52/7
GTIN	7291075393392
Třída artiklu	19D

Popis**Provedení:**

Inovativní frézovací systém s vysokým posuvem pro efektivní hrubování – zejména pro obrábění hlubokých dutin, např. ve výrobě nástrojů a forem a také v leteckém a kosmonautickém průmyslu. Do sebe otočená vyměnitelná břitová destička má vedlejší břit, který zaručuje vyšší obráběcí výkon při šikmém ponoření.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229695 2** (TX7, 0,9 Nm).

Technický popis

Ø břitu D_c	52 mm
Úhel šikmého zanořování α_{max}	0,7 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XNMU040310..
Ø D_3	44,6 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D_{max}	103 mm
Celková délka $L_{celk.}$	40 mm
Upínací otvor Ø	22 mm

Počet břitů Z	7
Délka šikmého zanořování L pro α_{\max}	73,66 mm
Vrtací kruhové frézování a_p	0,8 mm
Řada	LOGIQ4FEED
Posuv Fz Helix	0,8
Vrtací kruhové frézování $\varnothing D_{\min}$	96,6 mm
Vnitřní chlazení	ano
Úhel nastavení κ	17 stupeň
Označení výrobce	FFX4 FD052-7-22-04
Provedení stopky	s otvorem
Použití frézy	šikmé zanořování
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací frézy

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 5dílná Typ 2	229695 2
---	----------