

**Fréza pro vysoké posuvy LOGIQ4FEED, s otvorem, Ø DC/ počet břitů Z: 32/5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	221106 32/5
GTIN	7291075393354
Třída artiklu	19D

Popis**Provedení:**

Inovativní frézovací systém s vysokým posuvem pro efektivní hrubování – zejména pro obrábění hlubokých dutin, např. ve výrobě nástrojů a forem a také v leteckém a kosmonautickém průmyslu. Do sebe otočená vyměnitelná břitová destička má vedlejší břit, který zaručuje vyšší obráběcí výkon při šikmém ponoření.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229695 2** (TX7, 0,9 Nm).

Technický popis

Upínací otvor Ø	16 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D _{max}	63 mm
Ø břitu D _c	32 mm
Ø D ₃	24,6 mm
Délka šikmého zanořování L pro α _{max}	42,97 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	56,6 mm
Posuv Fz Helix	0,8

Úhel šikmého zanořování α_{\max}	1,2 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XNMU040310..
Vrtací kruhové frézování a_p	0,8 mm
Počet břitů Z	5
Řada	LOGIQ4FEED
Celková délka $L_{\text{celk.}}$	40 mm
Úhel nastavení κ	17 stupeň
Vnitřní chlazení	ano
Označení výrobce	FFX4 FD032-5-16-04
Provedení stopky	s otvorem
Použití frézy	šikmé zanořování
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací frézy

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 5dílná Typ 2	229695 2
---	----------