



Fréza pro vysoké posuvy LOGIQ4FEED, s otvorem, Ø DC/ počet břitů Z: 40/6



Údaje o objednávce

Artikové číslo	221106 40/6
GTIN	7291075393361
Třída artiklu	19D

Popis

Provedení:

Inovativní frézovací systém s vysokým posuvem pro efektivní hrubování – zejména pro obrábění hlubokých dutin, např. ve výrobě nástrojů a forem a také v leteckém a kosmonautickém průmyslu. Do sebe otočená vyměnitelná břitová destička má vedlejší břit, který zaručuje vyšší obráběcí výkon při šikmém ponoření.

Náhradní díl:

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky č. **229695 2** (TX7, 0,9 Nm).

Technický popis

Vrtací kruhové frézování Ø D _{max}	79 mm
Vrtací kruhové frézování Ø D _{min}	72,6 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	XNMU040310..
Úhel šikmého zanořování α _{max}	0,9 stupeň
Počet břitů Z	6
Celková délka L _{celk.}	40 mm
Délka šikmého zanořování L pro α _{max}	57,29 mm

Upínací otvor \varnothing	16 mm
Řada	LOGIQ4FEED
Posuv Fz Helix	0,8
\varnothing břitu D_c	40 mm
Vrtací kruhové frézování a_p	0,8 mm
$\varnothing D_3$	32,6 mm
Úhel nastavení κ	17 stupeň
Vnitřní chlazení	ano
Označení výrobce	FFX4 FD040-6-16-04
Provedení stopky	s otvorem
Použití frézy	šikmé zanořování
Použití frézy	Ramping
Použití frézy	Kruhové frézování
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kopírovací frézy

Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky 5dílná Typ 2	229695 2
---	----------