

**TPKT 1003PDR, IC845, Typ: ST1400****Údaje o objedávce**

Artikové číslo	226506 ST1400
GTIN	7291075313857
Třída artiklu	19A

Popis**Provedení:**

Vyměnitelná břitová destička Trigon se 3 šroubovicovými řeznými hranami. Axiální a radiální pozitivní tvar ostří. Pro efektivní a přesné obrábění ramen 90°.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3$ až $1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0$ mm.

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TPKT 1003PDR
Řada	HELI3MILL
Počet výměn/řezání	3
Posuv f_z	0,13 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Geometrie	PDR
Označení výrobce	HM390 TPKT 1003PDR IC845

Typ	IC845
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	200 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	omezené použití	180 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	160 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	160 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	150 m/min	P
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		