

**SYHU 0704ADN, IC830, Typ: ST900****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	222511 ST900
GTIN	7291075311747
Třída artiklu	19A

**Popis****Provedení:**

Oboustranná vyměnitelná břitová destička s 8 řeznými hranami. Velká zarovnávací fazetka pro vysoké jakosti povrchu. Pozitivní úhel čela pro optimální lámání třísek.

**Upozornění:**

Směrné hodnoty pro  $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$ .

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

Řada	DOVEIQMILL
Posuv $f_z$ na zub	0,2 mm
Tloušťka destičky E	4,76 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Geometrie	ADN
Označení výrobce	IQ845 SYHU 0704ADN IC830
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SYHU 0704ADN

Typ	IC830
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	160 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	140 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	130 m/min	P
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		