


**XNMU 130608PNN-MM, IC5400, Typ: ST900****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227741 ST900
GTIN	7291075311334
Třída artiklu	19A

**Popis****Provedení:**

Vyměnitelná břitová destička s 8 šroubovicovými řeznými hranami. Velmi robustní provedení, mimořádná tloušťka destičky. Vysoká procesní spolehlivost díky pozitivní montážní poloze v usazení destičky. Vynikající kontrola a odvod třísek.

**Upozornění:**

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.  
Směrné hodnoty pro  $a_e$  max

**Technický popis**

Rohový rádius	0,8 mm
Řada	HELISLOT
Posuv $f_z$	0,15 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XNMU 130608PNN-MM
Typ	ST900
Geometrie	PNN-MM

Označení výrobce	XNMU 130608PNN-MM IC5400
Typ	IC5400
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

### Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	300 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	260 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	220 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	200 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	170 m/min	P
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		