

**TPCT 1003PDR, IC830, Typ: INOX****Údaje o objedávce**

Artikové číslo	226507 INOX
GTIN	7291075313635
Třída artiklu	19A

Popis**Provedení:**

Vyměnitelná břitová destička Trigon se 3 šroubovicovými řeznými hranami. Axiální a radiální pozitivní tvar ostří. Pro efektivní a přesné obrábění ramen 90°.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3$ až $1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0$ mm.

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Počet výměn/řezání	3
Řada	HELI3MILL
Posuv f_z	0,1 mm
Rohový rádius	0,8 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TPCT 1003PDR
Geometrie	PDR
Označení výrobce	HM390 TPCT 1003PDR IC830

Typ	IC830
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	110 m/min	M
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		