

**XNMU 040310HP, IC830, Typ: INOX****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	221201 INOX
GTIN	7291075393460
Třída artiklu	19A

**Popis****Provedení:**

Oboustranná vyměnitelná břitová destička s 4 řznými hranami. S vedlejším břitem.

**Upozornění:**

Směrné hodnoty pro  $a_e = 0,6$  až  $1 \times D$  /  $a_{p \max} = 0,8$  mm.

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

Posuv $f_z$	0,8 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XNMU 040310HP
Rádus pro programování u $a_p \max$	1,8 mm
Typ	INOX
Rohový rádus	1 mm
Řada	LOGIQ4FEED
Geometrie	HP

Označení výrobce	FFX4 XNMU 040310HP IC830
Typ	IC830
Řezný materiál	TK
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	0,8 mm
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

### Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	30 m/min	S
Inconel	omezené použití	25 m/min	S
mokrý max.	vhodný		