

**SYHU 0704ADN-MM, IC5400, Typ: ST900****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	222512 ST900
GTIN	7291075311785
Třída artiklu	19A

Popis**Provedení:**

Oboustranná vyměnitelná břitová destička s 8 řeznými hranami. Velká zarovnávací fazetka pro vysoké jakosti povrchu. Pozitivní úhel čela pro optimální lámání třísek.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D$ / $a_{p \max} = 4,6$ mm.

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Rohový rádius	0,8 mm
Řada	DOVEIQMILL
Tloušťka destičky E	4,76 mm
Posuv f_z na zub	0,2 mm
Geometrie	ADN-MM
Označení výrobce	IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC5400
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SYHU 0704ADN-MM

Typ	IC5400
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	200 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	170 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	160 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	140 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	130 m/min	P
mokrý max.	omezené použití		
suché	vhodný		
Vzduch	vhodný		