

HEDI

Závěsný rozvaděč energií pro F, B, PL, CZ, Typ: 250AIR



Údaje o objednávce

Artikové číslo	081143 250AIR
GTIN	4003644015795
Třída artiklu	08B

Popis

Provedení:

Výstupní zásuvky se samozavíracími víčky.

Kompaktní závěsný rozvaděč energií s robustním pouzdem zesíleným tvrdou pryží, pro rozvody napětí, resp. stlačeného vzduchu, které šetří místo a zajišťují pořádek.

Se zásuvkou pro **země F, B, PL a CZ.**

- **Snadné připojení kabelu s odlehčením tahu.**
- **Závěsné oko a masivní hák na nástroje.**
- **S ochranou proti stříkající vodě IPX4.**

2x1/4 palce hadicové přípojky na stlačený vzduch, 2,5 m hadice na stlačený vzduch.

Upozornění:

Závěsný rozvaděč energií s ethernetovou přípojkou na poptávku.

Technický popis

Šířka	227 mm
Výška	305 mm
Jmenovitý výkon	9,5 kW

Vhodné pro země	F; B; PL; CZ
Typ	250AIR
Hloubka	212 mm
Počet zásuvek 400 V / 16 A	1
Počet zásuvek 250 V	6
Počet přípojek stlačeného vzduchu	2
Zdroj energie	Síťový provoz
Vstup typu zástrčky	E
Druh produktu	Rozvaděče energií