

**XNMU 130608PNN-MM, IC830, Typ: ST1400****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	227742 ST1400
GTIN	7291075311273
Třída artiklu	19A

Popis**Provedení:**

Vyměnitelná břitová destička s 8 šroubovicovými řeznými hranami. Velmi robustní provedení, mimořádná tloušťka destičky. Vysoká procesní spolehlivost díky pozitivní montážní poloze v usazení destičky. Vynikající kontrola a odvod třísek.

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.
Směrné hodnoty pro a_e max

Technický popis

Řada	HELISLOT
Posuv f_z	0,1 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XNMU 130608PNN-MM
Rohový rádius	0,8 mm
Typ	ST1400
Geometrie	PNN-MM

Označení výrobce	XNMU 130608PNN-MM IC830
Typ	IC830
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	220 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	omezené použití	200 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	170 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	160 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	140 m/min	P
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		