

**SZMU 080412PNRMM, IC845, Typ: ST900****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	225802 ST900
GTIN	7291075440041
Třída artiklu	19A

**Popis****Provedení:**

Oboustranná vyměnitelná břitová destička s 8 šroubovicovými řeznými hranami. Speciální geometrie břitu pro měkký řez pro snížení příkonu během obrábění.

**Upozornění:**

Směrné hodnoty pro  $a_e = 0,3$  až  $1 \times D$  /  $a_{p \max} = 5,0$  mm.

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

Řada	NEODO
Typ	ST900
Tloušťka destičky E	4,76 mm
Posuv $f_z$ na zub	0,25 mm
Rohový rádius	1,2 mm
Geometrie	PNR-MM
Označení výrobce	S890 SZMU 080412PNRMM IC845

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SZMU 080412PNRMM
Typ	IC845
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	160 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	140 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	120 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	110 m/min	P
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		