

**XNMU 040310HP, IC840, Typ: INOX****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	221202 INOX
GTIN	7291075393477
Třída artiklu	19A

Popis**Provedení:**

Oboustranná vyměnitelná břitová destička s 4 řznými hranami. S vedlejším břitem.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,6$ až $1 \times D$ / $a_{p \max} = 0,8$ mm.

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Řada	LOGIQ4FEED
Posuv f_z	0,8 mm
Rádus pro programování u $a_p \max$	1,8 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XNMU 040310HP
Typ	INOX
Rohový rádus	1 mm
Geometrie	HP

Označení výrobce	FFX4 XNMU 040310HP IC840
Typ	IC840
Řezný materiál	TK
Maximální hloubka řezu $a_{p\ max}$	0,8 mm
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	30 m/min	S
Inconel	omezené použití	25 m/min	S
mokrý max.	vhodný		