

**TPKT 1003PDR, IC808, Typ: ST900****Údaje o objedávce**

Artikové číslo	226502 ST900
GTIN	7291075313611
Třída artiklu	19A

**Popis****Provedení:**

Vyměnitelná břitová destička Trigon se 3 šroubovicovými řeznými hranami. Axiální a radiální pozitivní tvar ostří. Pro efektivní a přesné obrábění ramen 90°.

**Upozornění:**

Směrné hodnoty pro  $a_e = 0,3$  až  $1 \times D$  /  $a_p \text{ max} = 8,0$  mm.

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

**Technický popis**

Posuv $f_z$	0,15 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	TPKT 1003PDR
Řada	HELI3MILL
Geometrie	PDR
Označení výrobce	HM390 TPKT 1003PDR IC808
Typ	IC808
Řezný materiál	TK

Druh produktu

Vyměnitelná břitová  
destička pro frézování**Údaje o uživateli**

	<b>Použití</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	300 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	280 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	260 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	240 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	220 m/min	P
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		