

**TPKT 1003PDR, IC882, Typ: S****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 226509 S |
| GTIN | 7291075313567 |
| Třída artiklu | 19A |

Popis**Provedení:**

Vyměnitelná břitová destička Trigon se 3 šroubovicovými řeznými hranami. Axiální a radiální pozitivní tvar ostří. Pro efektivní a přesné obrábění ramen 90°.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro $a_e = 0,3$ až $1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0$ mm.

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Řada | HELI3MILL |
| Posuv f_z | 0,1 mm |
| Počet výměn/řezání | 3 |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | TPKT 1003PDR |
| Rohový rádius | 0,8 mm |
| Geometrie | PDR |
| Označení výrobce | HM390 TPKT 1003PDR IC882 |

| | |
|----------------|--|
| Typ | IC882 |
| Řezný materiál | TK |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|----------------------------|---------|----------------|---------|
| Ti > 850 N/mm ² | vhodný | 50 m/min | S |
| mokrý max. | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |