


**XNMU 130608PNN-MM, IC330, Typ: INOX****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227743 INOX
GTIN	7291075311327
Třída artiklu	19A

Popis**Provedení:**

Vyměnitelná břitová destička s 8 šroubovicovými řeznými hranami. Velmi robustní provedení, mimořádná tloušťka destičky. Vysoká procesní spolehlivost díky pozitivní montážní poloze v usazení destičky. Vynikající kontrola a odvod třísek.

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.
Směrné hodnoty pro a_e max

Technický popis

Typ	INOX
Posuv f_z	0,1 mm
Rohový rádius	0,8 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XNMU 130608PNN-MM
Řada	HELISLOT
Geometrie	PNN-MM

Označení výrobce	XNMU 130608PNN-MM IC330
Typ	IC330
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	100 m/min	M
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		