


**XNMU 130608PNN-MM, IC380, Typ: S****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	227744 S
GTIN	7291075311303
Třída artiklu	19A

Popis**Provedení:**

Vyměnitelná břitová destička s 8 šroubovicovými řeznými hranami. Velmi robustní provedení, mimořádná tloušťka destičky. Vysoká procesní spolehlivost díky pozitivní montážní poloze v usazení destičky. Vynikající kontrola a odvod třísek.

Upozornění:

Směrné hodnoty pro a_e max

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Posuv f_z	0,15 mm
Typ	S
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	XNMU 130608PNN-MM
Řada	HELISLOT
Rohový rádius	0,8 mm
Geometrie	PNN-MM

Označení výrobce	XNMU 130608PNN-MM IC380
Typ	IC380
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	8
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel > 50 HRC	omezené použití	50 m/min	H
Ocel < 55 HRC	omezené použití	50 m/min	H
Ocel < 60 HRC	omezené použití	45 m/min	H
Ocel < 65 HRC	omezené použití	45 m/min	H
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	45 m/min	S
mokrý max.	vhodný		
suché	vhodný		